

Raumtrennprofil mit «maxi»-/«sixo»-Laufnut *Rail de séparation d'espace avec écartement «maxi» / «sixo»*

HM-20450

Profil.

Kabinenprofil für Raumabtrennungen, flexibles Baukastensystem für Praxisräume, Krankenhäuser, Schulen, Industrie etc., verwendbar mit Ösenroller.
Profil à cabine, système modulaire flexible applicable pour hôpitaux, cabinets médecines, écoles, industrie etc., utilisable avec rouleur à œillet.

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel
Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016
Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi» / «sixo»
Accessoires «maxi» / «sixo»

HC3 SIXO

Montagezubehör
Accessoires pour fixation

Hamotec

Dienstleistungen
Services

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche

Biegeservice
Service de cintrage

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten.
La vue est toujours d'en haut, la glissière est en bas.


Radien: ab 200 mm
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
*Rayons: à partir de 200 mm
 Angle 90°, ou à votre choix*

Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux
 selon schéma*



Montageanleitung siehe nächste Seite
Instruction de fixation voir prochaine page

Montage
Fixation


Deckenmontage mit
Deckenträger 1-Lauf
*Fixation avec support
plafond 1 voie*




Deckenmontage mit
2-Lauf-Deckenträger
*Fixation plafond avec
support plafond 2 voies*






1. Deckenträger aufsetzen
Poser les supports plafond



2. Träger mit Gabelschlüssel
nach links und rechts
ausdrehen
*Dévisser les supports avec
une clé à fourche en tournant
vers la gauche et la droite.*





3. Längsposition
Position longitudinale




Montage
Fixation


Deckenmontage mit Hänger, Hänger für Schrägdecken und Mini-Distanzhalter
Fixation au plafond avec suspension, et suspension inclinée et entretoise mini




1. Deckenhänger aufsetzen
Poser les supports plafond




2. Träger mit Gabelschlüssel
nach links und rechts
ausdrehen
*Dévisser les supports avec
une clé à fourche en tournant
vers la gauche et la droite.*







3. Längsposition
Position longitudinale








4. Mit Schrauben
fixieren
Fixation par vis



Deckenträger
Support plafond

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Raumtrennprofil «maxi» / «sixo» Rail de séparation d'espace «maxi» / «sixo» Aluminium natur eloxiert Aluminium éloxé naturel	20450.10
	Aluminium weiss, Ral 9016 Aluminium blanc, Ral 9016	20450.20
	Lagerlängen von 6 m Longueurs de 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	Seitenabschluss Embout de finition latéral Kunststoff grau Plastique gris	21451.14
	Kunststoff weiss Plastique blanc	21451.20
	Wandlager Support murale Kunststoff grau Plastique gris	21458.14
	Kunststoff weiss Plastique blanc	21458.20
	Deckenträger Verwendbar für Systeme HM-20450, HM-20428 Support plafond Utilisable avec systèmes HM-20450, HM-20428 verzinkt zingué	21493.06
	weiss blanc	21493.20
	Deckenträger 2-Lauf Verwendbar für Systeme HM-20450, HM-20428 Support plafond 2 voies Utilisable avec systèmes HM-20450, HM-20428 verzinkt zingué	21494.06
	weiss blanc	21494.20

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Kreuz-Profil-Verbinder KV450 verzinkt <i>Raccord de profil croix KV450</i> zingué	21457.06
	Profilverbinder V450 <i>Raccord de rail V450</i> Aluminium eloxiert <i>Aluminium éloxé</i>	21459.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21459.20
	Trägerrohr 10 mm Aluminium Verwendbar für Systeme HM-20450, HM-20428 <i>Tube suspension 10mm aluminium</i> <i>Utilisable avec systèmes HM-20450, HM-20428</i> Aluminium matt <i>Aluminium mat</i>	21470.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21470.20
	Lagerlängen von 3 m <i>Longueurs de 3 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	Deckenhänger 30 mm Mini / Unterteil, inkl. Hülse Verwendbar für System HM-20450 <i>Suspension 30 mm mini / partie inférieure, incl. manche</i> <i>Utilisable avec systèmes HM-20450</i> Aluminium silberfarbig <i>Aluminium argenté</i>	21460.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21460.20
	Deckenmodul 40 x 50 x 40 Verwendbar für Systeme HM-20428, HM-20450 <i>Modul pour plafond 40 x 50 x 40</i> <i>Utilisable avec systèmes HM-20428, HM-20450</i> Aluminium silber <i>Aluminium argent</i>	21462.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21462.20
	Gabelschlüssel zum Ein- und Ausdrehen der Deckenhalter 21460/64 für die Systeme HM-20428, HM-20450 <i>Clé à fourche pour visser et dévisser</i> <i>le support de plafond 21460/64</i> <i>des systèmes HM-20428, HM-20450</i> Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	19896

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Ösenroller mit Achse <i>Rouleur à œillet</i> avec axe	25287
	Ösenroller mit drehbarer Öse <i>Rouleur à œillet</i> avec œillet pivotant	25288
	Ösenroller mit Haken <i>Rouleur à œillet</i> avec crochet	25289
	<i>Clic «sixo»</i> Querbügelgleiter «sixo» HC3 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC3« sixo» à œillet transversal</i> pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm	25503
	<i>Clic «sixo»</i> Längsbügelgleiter «sixo» HC4 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC4« sixo» à œillet latéral</i> pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm	25504

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.

	Radien: ab 200 bis 300 mm <i>Rayons:</i> à partir de 200 jusqu'à 300 mm	95.20450.1
	Radien: bis 500 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 500 mm	95.20450.2
	Radien: bis 1000 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 1000 mm	95.20450.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i>	
	Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux</i> selon schéma	95.20450.4